



LFS300458VERZ

tehalit.LFS Element T 30x45mm ocynk

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	30 mm
Szerokość	45 mm
Wymiar a	340 mm

**Akcesoria**

Typ akcesoriów	Podstawa Pokrywa
----------------	---------------------

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Tak
--	-----

**Materiały**

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Sprzęt**

Z folią ochronną	Nie
------------------	-----

**Konfiguracja**

Nakładka	Nie
----------	-----

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

