



41091606



Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, B.3/B.7, antracit mat, lakiran

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno  
Lakirano

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano orijentacijsko svjetlo

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK Otporost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Da

Sa funkcijskom rasvjete Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Rasvjeta	Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
Ožičenje	Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

---

**Pogodno za**

S.x/B.x

---

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da