



41091606



Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, S.1/B.x, antracit mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený
Lakované

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrované orientační světlo

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ano

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Osvětlení	Doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem
Zapojení	Možné propojení, ideální i pro dodatečnou montáž
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystem

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano