



41091606



Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, антрацит, 16A/250В В.х

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений
Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв Вбудоване орієнтаційне світло

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK Ударостійкість IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Так

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

| | |
|---------------|---|
| Накладка | Центральна кришка |
| Освітлення | додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою |
| Проводка | Можливе наскрізне підключення, тому також ідеально підходить для модернізації |
| Захист | Покращений захист контактів |
| Тип з'єднання | З вбудованими піднімальними клемми |

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| Відповідність RoHS | Так |