



FK19005

Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	83 mm
Lengte	1000 mm
Binnendoorsnede	1440 - 1440 mm ²

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Bodemperforatie
---------------	-----------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

