



FK19005

**Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	20 mm
Šířka	83 mm
Délka	1000 mm
Vnitřní průřez vodiče	1440 - 1440 mm <sup>2</sup>

**Vybavení**

Počet přepážek	1
Počet oddílů	2 - 2

**Instalace, montáž**

Montáž	Perforované dno
--------	-----------------

**Materiál**

Materiál	Polyamid (PA)
Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

