



SL200803D5

Vanjski ugao, podesiv, SL 20080, Dekor hrast

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	80 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
-----------	------------------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x80	
---------------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da