



SL200803D5

Vanjski ugao, podesiv, SL 20080, Dekor hrast

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

Dimenzije

Visina 80 mm

Širina 20 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

Konfiguracija

Preklapanje Da

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

