




REA121X



Binnenstation audio, opbouw, 2-draads, elcom.touch polarwit glanzend

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Polarwit
Materiaal	Kunststof Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	74,50 mm
Breedte	93 mm
Diepte	16 mm
Afmetingen	74.50 x 93 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	5 - 50 °C

Spanning

Netspanning via bus	24 - 24 V
---------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik tijdens bedrijf	180 mA
Stroomverbruik (rust)	265 mA

Scherf

Met touch screen	Nee
------------------	-----

Teksten

Montagewijze	Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk Vlakke opbouwmontage of op muurdoos Voor verticale montage
Aftakpunt	Voor vloer oproepstoets Voor optionele extra voeding Aansluitklemmenblok met schroefklemmen

Functies

Deurcommunicatietype	Audio
Volumeregeling	Ja

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Toebehoren

Extra apparaat aankoppelbaar	Nee
------------------------------	-----