



47597009

**K.1/K.5/R.3 - Schuko x2 monb.obtr, branc**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	120 mm
Largura	80 mm
Profundidade	50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Alto

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	2
-------------------	---

**índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa

# Ficha técnica do produto

## 47597009

---

### Textos

Proteção	Proteção de contacto aprimorada O gancho de ligação à terra integrado no quadro proporciona proteção contra sujidade durante trabalhos de pintura e renovação
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

### Adequado para

Berker K.x

### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim