



WXT501



GALLERY ANIXNEYTHS ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 1,1m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	1,10 - 1,10 m
--------------------------------	---------------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας	10 s

Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας	30 min
-----------------------------	--------

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus	Ναι
--------------------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων	10 mA
--	-------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης	45 - 90 °
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης	90 - 180

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Υλικά

Υλικό	Θερμοπλαστικό
-------	---------------

Κείμενο

Μπουτόν	Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF
Τρόπος λειτουργίας	Με λειτουργία δοκιμής Λειτουργία master/slave για την κάλυψη μεγάλων περιοχών ανίχνευσης Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF
Λειτουργία	Προσομοίωση παρουσίας Με λειτουργία party