



28807009

K.1/K.5 - Radio Touch, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Frequência de receção RF 87,5 - 108,0 MHz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 70,80 mm

Largura 141,60 mm

Profundidade 46,50 mm

Profundidade da montagem 33 mm

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Ligações

Secção transversal do altifalante 1,50 - 1,50 mm²

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm²

Funções

Relógio DCF integrado Sim

Equipamento

Tipo de visor Digital

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Ligação Com 2 ligações para altifalante

Modo de instalação Fixação com parafuso através da placa de suporte
Montagem simples e combinada

Função Temporizador com função de repetição
Temporizador
Contagem decrescente
Controlo do volume

Entrada de extensão Entrada de extensão para ligar/desligar em separado