



41091909



## Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

#### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Profondità di installazione	32 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
	Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di orientamento integrata
--	--------------------------------

#### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

#### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	Si
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Illuminazione	Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento
Cablaggio	Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

BERKER S.x/B.x

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----