



41091909



S.1/B.x - Schuko c/LED orient., branco mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Controlos e indicadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação Luz de orientação integrada

Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Sim

Com iluminação funcional Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Iluminação	Benefício adicional pela combinação de uma tomada com uma luz de orientação
Cablagem	Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim