



41091909



Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, S.1/B.x, bílá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrované orientační světlo

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ano

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Kryt | Centrální krycí deska |
| Osvětlení | Doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem |
| Zapojení | Možné propojení, ideální i pro dodatečnou montáž |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami - liftsystem |

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |