




41091909

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - S.1/B.x ΛΕΥΚΟ MAT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 - 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος φωτισμού για τις συσκευές εγκατάστασης	Ενσωματωμένο φως προσανατολισμού
--	----------------------------------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Ναι
Φωτιζόμενο	Όχι

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Φωτισμός	Πρόσθετο όφελος από τον συνδυασμό μιας πρίζας με ένα φως προσανατολισμού
Καλωδίωση	Δυνατότητα wire-through καλωδίωσης, επομένως ιδανικό και για ανακαινίσεις
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Κατάλληλο για

Berker S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----