



1083608400

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x allum.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Materiali

Colore Alluminio
Codice RAL 9006
finitura superficiale Vellutato
Materiale Duroplastica
Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 58,80 mm
Larghezza 58,80 mm
Profondità 32,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Stampa Con stampa
Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si