



47703552



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 147 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 64 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Kompletní pouzdro

Zapojení Zkompletované vydrátované přístroje

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano