



HCA161H

### Interrupteur à déclenchement libre x160 4P 160A fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> IEC 60947	2 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------