



47431922

S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem 'EDV', czerwony

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3003

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Oslona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Dodatkowe informacje

Typ połączenia

Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak