



ATA123008014

**Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	13 mm
Largeur	32 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	330 - 330 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui