



VH60EP

volta enc. PO 5 filas 60M p/parede oca

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

##### Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Parede oca

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 63 A

##### Potência

Perda máxima de potência por armário a  $\Delta T=20K$  27 W

##### Equipamento

Número de calhas 5

Número de filas 5

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

##### Capacidade

Número de módulos 60

Número de terminais de meio módulo por calha 120

##### Funções

Com entradas de conduta Sim

##### Dimensões

Altura 880,50 mm

Largura 348 mm

Profundidade 94,50 mm

Altura embutida 846 mm

Largura incorporada 314 mm

##### Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

##### Dimensões

Profundidade da montagem 90 mm

Número de unidades de largura 12

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

Tipo de porta do armário Porta única

##### Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

##### Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

##### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

##### Materiais

Resistente aos raios ultravioleta Sim

---

**Segurança**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C
Classe de proteção com porta	IP30

**Sustentabilidade**

---

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----