



47431913

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΤ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Πράσινο

Κωδικός RAL 6029

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες
Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

Κείμενο

Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----