




47431913

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ QC - S.1/B.3/B.7 ΠΡΑΣΙΝΗ MAT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 - 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Πράσινο
Κωδικός RAL	6029
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	31 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Σφικκτήρας βύσματος
----------------	---------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Όχι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Berker S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----