



47431914

**S.1/B.x - tomada Schuko, laranja mate**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Laranja

Código RAL 2003

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Conetividade**

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso  
Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Segurança**

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

**Identificação**

Com impressão Não

---

**Texto**

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

---

**Adequado para**

S.x/B.x

---