



EC700

Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre de circuits d'entrée | 7 |
|-----------------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Profondeur | 50 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Installation, montage

| | |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |