



EC700

Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

7

Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

67 mm

Profondeur

50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui