



EC700

### Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 7

##### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 67 mm

Profondeur 50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui