



EC700

Impulsconcentrator

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	7
-----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	67 mm
Diepte	50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja