



EC700

### Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

7

##### Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

67 mm

Profondeur

50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Installation, montage

Montage

Rail DIN

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

##### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui