



EC700

Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset

Caratteristiche tecniche

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 7

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 67 mm

Profondità 50 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì