



EC700

Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset

Caratteristiche tecniche

Corrente

Numero di circuiti di ingresso

7

Serie

Altezza

90 mm

Larghezza

67 mm

Profondità

50 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-10 - 55 °C

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si