



VH60NE

**Ormar, Volta, rigips, 5x12M IP30**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 400 - 400 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Šuplji zid

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Snaga**

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri  $\Delta T=20K$ . 27 W

**Oprema**

Broj šina 5

Broj redova 5

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

**Kapacitet**

Broj modula 60

Broj klema za polumodule po šini 120

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 880,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 846 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara 1

**Dimenzije**

Ugrađena širina 314 mm

**Poklopac, vrata**

Broj brava 0

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran Ne

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Materijali**

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

---

**Materijali**

---

UV otporno	Da
------------	----

---

**Sigurnost**

---

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

---

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

---

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

---

Ispitivanje užarenom žicom	850 °C
----------------------------	--------

---

**Održivost**

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---