



VH60NN



Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 5 rader 60 moduler.

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

##### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Hålvägg

##### Elektrisk ström

Märkström 63 A

##### Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid  $\Delta T=20K$  27 W

##### Utrustning

Antal skenor 5

Antal rader 5

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

##### Kapacitet

Antal moduler 60

Antal halva moduls anslutningar per skena 120

##### Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

##### Dimensioner

Höjd 880,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 94,50 mm

Infällnadshöjd 846 mm

##### Skydd, dörr

Antal dörrar 1

##### Dimensioner

Infällnadsbredd 314 mm

##### Skydd, dörr

Antal lås 0

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 90 mm

Antal breddenheter 12

##### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Dörrtyp skåp Enkeldörr

##### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

##### Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

##### Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Ja

---

**Material**

---

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

---

**Säkerhet**

---

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

---

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

---

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

---

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

---

Glödtråds test	850 °C
----------------	--------

---

Skyddsklass med dörr	IP30
----------------------	------

---

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

---