



75630004

Insta-funkbus ontvanger, opbouw

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Nee
-----------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	29 - 29 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Mediakoppelaar
---	----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	110 mm
Afmetingen	94 x 110 mm
Diepte	38 mm

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja