



FWK99916009016

Goulotte anti-feu E90/E30 100x160mm L=0,5m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu

E30
E90

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu

4

Installation, montage

Perforation de socle

Oui

Dimensions

Hauteur

196 mm

Largeur

250 mm

Longueur

500 mm

Hauteur intérieure

103 mm

Largeur intérieur

154 mm

Section intérieure

15862 - 15862 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)

65

Matière

Matière

Plâtre
Acier

Traitement de surface

Laqué

Equipement

Matière de la gaine

Acier

Matière

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre

0

Peut être cloisonné

Oui

Nombre de cloisons clipsables

0

Avec film de protection

Non

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Illustrations | dessins

