



VE312DN

### Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
Номінальна робоча напруга постійного струму	1000 - 1000 V

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

##### Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Ємність

Кількість модулів	36
-------------------	----

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	552 mm
Ширина	310 mm
Глибина	151 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

##### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	12
---------------------------	----

##### Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS

Так