Fiche technique du produit
VE312F



VE312F

Coffret Vector IP55 3 rangées 36 modules h 552mm l 310mm

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	3
Nombre de rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Capacité	
Nombre de modules	36
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	552 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Largeur en modules	36
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	12
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Matière	
Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Equipement	
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui