




47661909

## Utičnica, ŠUKO, 3-struka sa okvirom, S.1, polarna bijela mat

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 V       |
| Nazivni napon | 250 - 250 V |

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Mat            |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

#### Dimenzije

|               |           |
|---------------|-----------|
| Visina        | 80,50 mm  |
| Širina        | 151,50 mm |
| Broj jedinica | 3         |

#### Veza

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Stezaljka utikača         |
| Presjek vodiča           | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Vrsta veze    | Plug-in veza                       |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |

#### Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |
| Sa bravom                                 | Ne     |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 3 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne   |
| Otpornost na udarce IK            | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

#### Tekst

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Otisak     | Bez otiska/natpisa                 |
| Poklopac   | Puna pokrivna ploča                |
| Ožičenje   | Moguće prolazno ožičenje           |
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama             |

**Pogodno za**

Berker S.x/B.x

**Održivost**

Usklađeno sa REACH

Da

Usklađeno sa RoHS

Da