




47661909

Zásuvka trojnásobná SCHUKO s rámečkem, vodorovná, S.1, bílá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	80,50 mm
Šířka	151,50 mm
Počet jednotek	3

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
Průřez vodiče	1,0 - 2,5 mm ²

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Plná krycí deska

Texty

Zapojení	Možnost kabelového propojení
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano