



47661939

**Zásuvka, 3x SCHUKO s trojrámečkem, komplet, Berker S.1, antracit, mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Materiál**

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

**Rozměry**

Výška 80,50 mm

Šířka 151,50 mm

Hloubka 41,60 mm

**Připojení**

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kapacita**

Počet modulů 3

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

**Identifikace**

S potiskem Ne

**Texty**

Kryt Plná krycí deska

Zapojení Možnost kabelového propojení

---

**Texty**

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami