



47661939

Zásuvka, 3x SCHUKO s trojrámečkem, komplet, Berker S.1, antracit, mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Kód RAL	9006
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Lakované
--------	----------

Rozměry

Výška	80,50 mm
-------	----------

Šířka	151,50 mm
-------	-----------

Hloubka	41,60 mm
---------	----------

Připojení

Průřez vodiče	1,0 - 2,5 mm ²
---------------	---------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou
--------------	--

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
---	--------

Otočná středová vložka	Ne
------------------------	----

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
--------------------------------------	----

Se signálním svítidlem	Ne
------------------------	----

Zámek	Ne
-------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
-----------------------------------	----

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

S funkčním osvětlením	Ne
-----------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Kryt	Plná krycí deska
------	------------------

Zapojení	Možnost kabelového propojení
----------	------------------------------

Texty

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami