



47661939

Розетка з з/к потрійна, цільна, алюміній 16A/250В S.1/В.х

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 80,50 mm

Ширина 151,50 mm

Глибина 41,60 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm²

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Ємність

Кількість модулів 3

Безпека

З посиленним захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Суцільна кришка

Проводка Можливе наскрізне підключення

Тексти

Захист

Без посиленого захисту контакту

Тип з'єднання

Зі вставними клемами

Сумісний із

S.x/V.x
