



47661949

Zásuvka, 3x SCHUKO s trojrámečkem, komplet, Berker S.1, alu, mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 80,50 mm

Šířka 151,50 mm

Hloubka 41,60 mm

Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 3

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Plná krycí deska

Zapojení Možnost kabelového propojení

Texty

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
