



20318982



**B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	4 A
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	24 - 24 V
---------------------	-----------

**Zasilanie**

Napięcie zasilania	24 V AC/DC
--------------------	------------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Ustawienia**

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9001
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,90 mm

**Ekran**

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

**Sprzęt**

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Powiązane sondy (czujniki)	Bimetal

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku	1NC
--------------	-----

**Kompatybilność**

Typ sterowania HVAC	Ogrzewanie
---------------------	------------

**Warunki użytkowania**

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Bez łapek rozporowych
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Recyrkulacja termiczna	z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nadruk	Z nadrukiem
Rozgałęzienie	Z odrębnym przyłączem do trybu obniżenia nocnego

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak