



20318982



Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 4 A

Max. schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Voeding

Voedingsspanning 24 VAC/DC

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 9001

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50,90 mm

Scherf

Met display Nee

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Type thermostaat Ruimtethermostaat

Type sensor Bimetaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Aansluiting

Soort contact 1 verbreek

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling Verwarming

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Opdruk Met opdruk

Aftakpunt Met individuele aansluiting voor nachtstand

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja