



20318982



**Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, S.1, bijela sjajna**

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

##### Električna struja

Nazivna struja	4 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	10 A

##### Napon

Nazivni napon	24 - 24 V
---------------	-----------

##### Napajanje

Napon napajanja	24 V AC/DC
-----------------	------------

##### Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

##### Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	5 - 30 °C
-------------------------------	-----------

##### Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	9001
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika

##### Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50,90 mm

##### Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

##### Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	0,50 K
Vrsta termostata	Sobni termostat
Vrsta sonde	Bimetalno

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

##### Veza

Vrsta kontakata	1NC
-----------------	-----

##### Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a	Grijanje
-----------------------	----------

##### Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

##### Tekst

Način instalacije	Bez krala
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
Otisak	Sa otiskom
Spajanje/čvorište	Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da