




20318982

Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 24 - 24 V

Jmenovité napětí 24 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9001

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 50,90 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Bimetal

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1R

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných příchytok

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Spojka Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano