



20318989



Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 4 A

Max. schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

#### Voeding

Voedingsspanning 24 VAC/DC

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal  
Kunststof

#### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50,90 mm

#### Scherf

Met display Nee

#### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Type thermostaat Ruimtethermostaat

Type sensor Bimetaal

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Aansluiting

Soort contact 1 verbreek

#### Compatibiliteit

Type HVAC-regeling Verwarming

#### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Opdruk Met opdruk

Aftakpunt Met individuele aansluiting voor nachtstand

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja