



20318989



S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Rotativo

Corrente elétrica

Corrente nominal 4 A

Corrente máx. de comutação 10 A

Tensão

Tensão nominal 24 - 24 V

Alimentação

Tensão de alimentação 24 V CA/CC

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto 5 - 30 °C

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Metal
Plástico

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 50,90 mm

Ecrã

Com display Não

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação 0,50 K

Tipo de termóstato Termostato interior

Tipo de sonda Bimetal

Conexão

Tipo de contactos 1NF

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Compatibilidade

Tipo de controlo de climatização Aquecimento

Condições de utilização

Classe de eficiência energética I (1%)

Texto

Modo de instalação Sem garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Recirculação térmica Com retorno térmico

Impressão Com gravação

Ligação Com ligação separada para crepúsculo

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim